



Akumulátorový vrtací skrutkovač 18 V, 2-rýchlostný, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5-13, v prepravnom kufříku, Typ: 711SET



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

070205 711SET

GTIN

Trieda položky

03F

Popis

Prevedenie:

2- a 4-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač

- Pre presné výsledky vrtania a doťahovania skrutiek.
- Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vrtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.
- Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
- Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.
- Maximálny pracovný pokrok s akumulátormi AMPShare 18 V ProCore: Technológia COOLPACK 2.0 zaručuje o 135 % dlhšiu výdrž akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.

4-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezkefkovým motorom a rozhraním QuickIN MAX. Nekompromisný výkon pre vrtanie a rezanie závitov do 13 mm.

- 4-stupňová kovová prevodovka. S otáčkami až do 4000 ot/min pre optimálne rezné rýchlosti v kovoch pre každý otvor od 1,5 do 80 mm.
- Bezkefkový, výkonný motor FEIN PowerDrives až o 30 % vyššou účinnosťou umožňuje dlhšiu životnosť.

- **Bezpečná a kontrolovaná práca vďaka kontrole spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu, ochrane proti preťaženiu a výsuvnej prídavnej rukoväti.**
- **Inovatívna funkcia polohovania umožňuje skrutkovať do dreva pri zníženej rýchlosti, aby ste dosiahli dokonalé výsledky.**
- **Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou pre dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.**

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora a nabíjačky. Vrtacie skľučovadlo QuickIN, klip na opasok, rukoväť, držiak bitov, L-BOXX a kovová uhlová hlava, adaptér nástrčného orecha 1/2-palcový, držiak bitov 1/4-palcový, závitový adaptér s dvoma kliešťami pre stopku Ø 4,5 a 6 mm.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
typické použitie	Heavy Duty
Označenie výrobcu	ASCM 18-4
maximálne otáčky 4. stupeň	4000 min ⁻¹
Druh batérie	Li-Ion
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálny krútiaci moment mäkký	45 Nm
maximálne otáčky 2. stupeň	850 min ⁻¹
maximálne otáčky 1. stupeň	430 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment tvrdý	90 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	60 mm
maximálne otáčky 3. stupeň	2000 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18 V, 2-rýchlostný

USP2

Rozsah upínania rýchloupínacieho
skľučovadla 1,5 – 13,
v prepravnom kufríku

Príslušenstvo

Akumulátorový vrtací skrutkovač Typ 71161561

070200 71161561

Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In Typ 711301

070208 711301

Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie,
napätie batérie C18

073863 C18