



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: 71161461



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2- a 4-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač

- Pre presné výsledky vrtania a doťahovania skrutiek.
- Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vrtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.
- Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
- Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.
- Maximálny pracovný pokrok s akumulátormi AMPShare 18 V ProCore: Technológia COOLPACK 2.0 zaručuje o 135 % dlhšiu výdrž akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.

Malý a ľahký 4-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezkefovým motorom a rozhraním QuickIN. Dokonale sa hodí na univerzálne vrtanie a skrutkovanie do 8 mm.

- Celokovová prevodovka so 4 stupňami pre optimálne rezné rýchlosti na vrtanie do kovu a samovrtné skrutky do 6 mm.
- Bezkefový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhou životnosťou.
- Mechanické nastavenie ťahovacieho momentu.

- **Komplexná ochrana používateľa s ochranou proti opätovnému spusteniu, elektronickou ochranou proti preťaženiu a brzdou.**

Rozsah balenia:

Vrtacie skľučovadlo QuickIN, spona na opasok, držiak bitov, L-BOXX

Upozornenie:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

maximálne otáčky 3. stupeň	1400 min ⁻¹
Hmotnosť	1,3 kg
Označenie výrobcu	ASCM 18 QSW AS Select
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min ⁻¹
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
maximálny krútiaci moment tvrdý	40 Nm
maximálny krútiaci moment mäkký	30 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálne otáčky 4. stupeň	2500 min ⁻¹
typické použitie	Medium
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky 2. stupeň	700 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	4-stupňová prevodovka. 18V
USP2	vhodné na drevo a oceľ, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ 92604324

073832 92604324

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18

073837 FE18