



Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: 71151261



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Výkonný akumulátorový príklepový skrutkovač s **bezkefovým motorom a nastavením ťahovacieho momentu v 6 stupňoch**. Pevný celokovový nárazový mechanizmus a ergonomická manipulácia vďaka mäkkej rukoväti.

- **Bezkefový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhou životnosťou.**
- **Bezpečné spojenie nárazový nástrčný kľúč na prítlačnom štvorhrane pomocou silového a tvarového styku.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a bez nabíjačky, vrátane L-BOXX. 1× spona na opasok, 1× držiak bitov.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	12,9 m/s ²
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran

typické použitie	Heavy Duty
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	3,1 kg
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M27
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Označenie výrobcu	ASCD 18-1000 W34 AS
Upínač nástrojov Rozmery	3/4 palec
Nárazová hodnota	0 - 2200 min ⁻¹
Maximálny ťahovací moment	1050 Nm
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom