

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: 71151161****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Trieda položky	03F

Popis**Prevedenie:**

Výkonný akumulátorový príklepový skrutkovač s **bezkefovým motorom a nastavením ťahovacieho momentu v 6 stupňoch**. Pevný celokovový nárazový mechanizmus a ergonomická manipulácia vďaka mäkkej rukoväti.

- **Bezkefový motor s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhou životnosťou.**
- **1/4-palcový upínač nástrojov s vnútorným šesťhranom na upínanie bitov a nástrčných hlavíc.**
- **O 10 % vyšší krútiaci moment v ľavotočivom režime na uvoľňovanie extrémne tesných skrutiek.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a bez nabíjačky, vrátane L-BOXX. 1× spona na opasok, 1× držiak bitov.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	210 Nm
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)

Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Napätie akumulátora	18 V
Upínač nástrojov Profil pohonu	HEX
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Hmotnosť	1,2 kg
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M18
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
Označenie výrobcu	ASCD 18-200 W4 AS
Nárazová hodnota	0 - 3000 min ⁻¹
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom