



Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: 71151061



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Výkonný akumulátorový príklepový skrutkovač s **bezkefovým motorom a nastavením ťahovacieho momentu v 6 stupňoch**. Pevný celokovový nárazový mechanizmus a ergonomická manipulácia vďaka mäkkej rukoväti.

- **Bezkefový motor má o 10 % vyšší krútiaci moment v ľavotočivom režime na uvoľňovanie extrémne tesných skrutiek.**
- **Ochrana proti dotyku na hlave prevodovky.**
- **Kompaktný dizajn.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a bez nabíjačky, vrátane L-BOXX. 1× spona na opasok, 1× držiak bitov.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
Označenie výrobcu	ASCD 18-300 W2 AS

Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Maximálny ťahovací moment	290 Nm
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M18
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
typické použitie	Heavy Duty
Hmotnosť	1,2 kg
Nárazová hodnota	0 - 3400 min ⁻¹
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80