



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M18BLDDRC2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477042
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dolava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úrovně nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x M18 lítiovo-iónového akumulátora Red, nabíjačky M12-18 FC, spony na opasok, HD boxu (systémový kufřík).

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073801 – č. 073840.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 550 min ⁻¹
vhodné pre materiál	Kov

Technický list

Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah upínania rýchlosklúčovadla	1,5 - 15 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
Označenie výrobcu	M18 BLDDRC-202C
Hmotnosť	1,5 kg
Balenie	Systémový kufr (HD=Heavy Duty)
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	52 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	2 Ah
typické použitie	Strong
maximálne otáčky 2. stupeň	1700 min ⁻¹
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/070210-M18BLDDRC2>