



Súprava digitálnych posuvných meradiel IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, merací rozsah 150 mm, Počet posuvných meradiel: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412735 3
GTIN	4067263132912
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032 na posuvné meradlo. 3x posuvné meradlo č. 412731 veľ. 150.

Technický opis

Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,0005 palec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Technický list

Odčítanie	0,01 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer	Ø 1,6
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	ISO 13385
Rozsah merania	0 - 150 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo
USP1	Digitálne posuvné meradlo, IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, rozsah merania 150 mm, odčítanie 0,01 mm

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/412735-3>