

Mahr**Súprava digitálnych posuvných meradiel s veľkým displejom a okrúhlym hĺbkomerom, merací rozsah 150 mm, Počet posuvných meradiel: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412718 10
GTIN	4067263132875
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný, vysoko kontrastný displej LCD s 11 mm veľkými číslicami. Moderný, energeticky úsporný merací systém, prevádzkový čas cca 3 roky. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Lapované vodiace dráhy, meracie plochy sú najjemnejšie lapované. s okrúhlym hĺbkomerom.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. Sada sa skladá z 10x č. 412716 veľ.150.

Technický opis

Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,0005 palec
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Odčítanie	0,01 mm
Výška cifier LDC displej	11 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozsah merania	0 - 150 mm
Prevádzková doba	cca 3 roky
Hĺbkomer dostupný	áno
Počet obsiahnutých batérií	1
Hĺbkomer	Ø 1,6
Norma	ISO 13385
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 10X200	021000 10X200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 10X200	021010 10X200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------	---------------