

Garant

Momentový skrutkovač s 1/4-palcovým držiakom bitov, so stupnicou, automatická aktivácia, Maximálny ťahovací moment: 120



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659100 120
GTIN	4067263117186
Trieda položky	61E

Popis

Prevedenie:

- Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene zabezpečuje vysoký prenos sily.
- Jednoznačná a jednoduchá čitateľnosť vďaka veľkému číslíkovému displeju.
- Krátka 36° dráha spustenia so zreteľne počutelným a citelným signálom.
- Spúšťový mechanizmus s 10 rastrovými prvkami z vysokolegovanej nástrojovej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu pre dlhú životnosť.
- Prekročenie hodnoty je vylúčené pripojením bezpečnostnej spojky („Slipper“).
- Ľahké ovládanie a jednoduché rozpoznanie stavu uzamknutia a odomknutia pomocou oranžového signálneho krúžku na otočnom tlačidle.
- Držiak bitov (1/4 palca – D 6,3 / F 6,3) s rýchlozáverom. Rýchla výmena bitov jednou rukou.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. V smere otáčania proti smeru hodinových ručičiek bez funkcie krútiaceho momentu na uvoľnenie skrutkových spojov.

Norma:

Testované podľa **DIN EN ISO 6789**.

Presnosť:

±6 %.

Technický opis

Rozlíšenie	1 cNm
------------	-------

Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	204 mm
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Maximálny ťahovací moment	120 cNm
Kalibrácia	O1
Upínače bitov	D 6,3
Upínače bitov	F 6,3
Meracia technika	mechanický
Hmotnosť	310 g
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Merací proces	Krútiaci moment
Smer vŕhovania	ťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Rozsah krútiaceho momentu	20 - 120 cNm
Údaje protokolovateľné	nie
Spätná väzba	akustický signál
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Ukazovateľ	analogová
Pevne nastavený krútiaci moment	áno
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/659100-120>

