

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	15,5 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
Veľkosť doštičiek	10 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 1616H10
vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1003
Podložka	269005 11
Skrutka pre podložku	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Celková dĺžka L	100 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 11	269005 11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500