

**CNGA 120408, KBN05M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255615 ME
GTIN	4960664598908
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**. MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Prevedenie rezných hrán	ME
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	KBN05M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 120408
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN05M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
suché	vhodný		