



## Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: 71161461H1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

070205 71161461H1

GTIN

Trieda položky

03F

### Popis

#### Prevedenie:

#### 2- a 4-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač

- Pre presné výsledky vrtania a doťahovania skrutiek.
- Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vrtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.
- Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
- Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.
- Maximálny pracovný pokrok s akumulátormi AMPShare 18 V ProCore: Technológia COOLPACK 2.0 zaručuje o 135 % dlhšiu výdrž akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.

Malý a ľahký 4-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezkefovým motorom a rozhraním QuickIN. Dokonale sa hodí na univerzálne vrtanie a skrutkovanie do 8 mm.

- Celokovová prevodovka so 4 stupňami pre optimálne rezné rýchlosti na vrtanie do kovu a samovrtné skrutky do 6 mm.
- Bezkefový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhou životnosťou.
- Mechanické nastavenie ťahovacieho momentu.

- **Komplexná ochrana používateľa s ochranou proti opätovnému spusteniu, elektronickou ochranou proti preťaženiu a brzdou.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane akumulátora a nabíjačky.

**Technický opis**

Hmotnosť	1,8 kg
Kapacita akumulátora	4 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálne otáčky 3. stupeň	1400 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky 2. stupeň	700 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 4. stupeň	2500 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
typické použitie	Medium
Označenie výrobcu	ASCM 18 QSW AS
maximálny krútiaci moment tvrdý	40 Nm
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálny krútiaci moment mäkký	30 Nm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18 V, 2-rýchlostný
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku

