

Garant**Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojenie: HSK63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237586 HSK63
GTIN	4045197608437
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

S vyvrtávacou hlavou č. 237591, vyvrtávacie tyče a príslušenstvo v kufríku. **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónius 0,002 mm v Ø.**

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou.

Pre Ø 9,75 – 88,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602...**

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlavu: č. 237591 HSK63

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vrtacia tyč(max. dĺžka vyvrtávania): Č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	HSK63
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Príslušenstvo

Nastaviteľná vyvrtávací tyč	237640
Vyvrtávací tyč	237636
Vyvrtávací tyč	237634
Vyvrtávací tyč	237632
Nastaviteľná vyvrtávací tyč	237642
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojenie HSK63	237591 HSK63
Vyvrtávací tyč	237630
Súprava bez upínača Ø 9,75 – 88,1 mm	237599