

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Skrutka pre podložku	269013 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	17 mm
Veľkosť doštičiek	10 mm
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 2020K10
vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1003
Podložka	269005 11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Skrutka pre podložku Typ 2

269013 2

Podložka Typ 11

269005 11

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2

269028 2

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500