



### Skrutkovač s príklepom 18 V, akumulátorový skrutkovač s príklepom



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 074010 M18FID3 |
| GTIN             | 4058546376598  |
| Trieda položky   | 03L            |

#### Popis

##### Prevedenie:

Pevný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC**, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné **kovové teleso prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.**
  - **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**
- Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu. **M18 FUEL™ 1/4" Hex akumulátorový impulzný ťahovač.**
- **Mimoriadne kompaktný s dĺžkou len 113 mm.**
  - **Ovládanie DRIVE CONTROL vám umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.**
  - **Zlepšené osvetlenie pracovného priestoru pomocou 3 LED svetiel.**

##### Rozsah balenia:

Vrátane 2 x Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

##### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

### Technický opis

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nárazová hodnota 3. úroveň          | 0 - 4400 min <sup>-1</sup>      |
| Nárazová hodnota 1. úroveň          | 0 - 1750 min <sup>-1</sup>      |
| Hmotnosť                            | 1,7 kg                          |
| Balenie                             | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) |
| Napätie akumulátora                 | 18 V                            |
| Označenie výrobcu                   | M18 FID3                        |
| Kapacita akumulátora                | 5 Ah                            |
| typické použitie                    | Strong                          |
| Upínač nástrojov Profil pohonu      | HEX (E 6,3)                     |
| maximálny krútiaci moment 1. úroveň | 40 Nm                           |
| Nárazová hodnota 4. úroveň          | 0 - 4400 min <sup>-1</sup>      |
| Zásobovanie energiou                | Prevádzka s akumulátorom        |
| Počet obsiahnutých akumulátorov     | 2                               |
| maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)   | M16                             |
| Druh batérie                        | Li-Ion                          |
| Nárazová hodnota 2. úroveň          | 0 - 3000 min <sup>-1</sup>      |
| maximálny krútiaci moment 3. úroveň | 226 Nm                          |
| Upínač nástrojov Rozmery            | 1/4 palec                       |
| Druh produktu                       | Skrutkovač s príklepom          |