

Garant**Stupňovitý vrták HSS, TiAlN, Ø rezanie: 6-30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118324 6-30
GTIN	4067263124641
Trieda položky	11C

Popis**Prevedenie:**

S valcovým navrtávakom, čísla Ø v drážke. Stopka s ďalšími tromi plochami. Stupňovitý vrták so špirálou pre optimálny odvod triesok a vysoko výkonnou povrchovou úpravou pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu.

Použitie:

Vrtanie a odihľovanie, maximálna hrúbka materiálu = výška stupňa (pozri tabuľku).

Technický opis

Celková dĺžka	100 mm
Výška stupňa/úrovne	4 mm
Ø rezných hrán D _c	6 - 30 mm
Úrovne vrtania stúpajúce o	2 mm
Ø stopky	10 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý vrták

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		