

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 2525M10
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Podložka	269005 11
vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1003
Veľkosť doštičiek	10 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 11	269005 11
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500