

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Podložka	269005 9
Skrutka pre podložku	269013 5
Veľkosť stopky	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 2020K12
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5

269013 5

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 9

269005 9

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500