



Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL s Bluetooth, Rozsah merania: 20-25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

Technický opis

Technický list

Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Rozsah merania	20 - 25 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozmer A	0,5 mm
Odčítanie	0,001 mm
Štandardná hĺbka merania	66 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Hĺbka merania s predĺžením	216 mm
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 24	484030 24
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 21	484030 21
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 23	484030 23