



Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL s Bluetooth, Rozsah merania: 50-65mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

Technický opis

Technický list

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Rozmer A	0,5 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozsah merania	50 - 65 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60

Technický list

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 61	484030 61
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 63	484030 63
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 52	484030 52
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 62	484030 62
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 56	484030 56
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 54	484030 54
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 53	484030 53
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 64	484030 64
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 51	484030 51
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 57	484030 57
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 59	484030 59
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 58	484030 58