



Digitálna súprava interných rýchlomerov XTL s Bluetooth, Rozsah merania: 10-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428771 10-20
GTIN	2050002078109
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- Prepínanie mm/palec.
- Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.
- Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.

Rozsah balenia:

Digitálne dutinomery s rýchlym meraním č. 428760 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm

Technický list

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet meracích hláv	3
Ø nastavovacieho krúžku	12,5 / 20 mm
Rozsah merania	10 - 20 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 10-20	020550 10-20
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 2/76	428510 2/76
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 3/100	428510 3/100
Pripojovací kábel Duplex Typ R2	498951 R2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18

