



Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL s Bluetooth, Rozsah merania: 35-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

Technický opis

Technický list

Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie	0,001 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozsah merania	35 - 50 mm
Rozmer A	0,5 mm
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 44	484030 44

Technický list

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38	484030 38
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36	484030 36
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 46	484030 46
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 42	484030 42
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 39	484030 39
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 47	484030 47
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 37	484030 37
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 43	484030 43
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 48	484030 48
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 49	484030 49
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 41	484030 41