



### Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL s Bluetooth, Rozsah merania: 80-100mm



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Trieda položky	46B

#### Popis

##### Prevedenie:

**3-bodové interné rýchle meracie zariadenia** na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

##### Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

##### Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

##### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

#### Technický opis

## Technický list

Počet obsiahnutých batérií	1
Štandardná hĺbka merania	85 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie	0,001 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozsah merania	80 - 100 mm
Rozmer A	0,5 mm
Hĺbka merania s predĺžením	235 mm
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

### Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85	484030 85

## Technický list

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 82	484030 82
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 98	484030 98
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 99	484030 99
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 81	484030 81
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 96	484030 96
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 86	484030 86
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 92	484030 92
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 89	484030 89
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 88	484030 88
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 84	484030 84
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 83	484030 83
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 87	484030 87
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 94	484030 94
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 97	484030 97
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 91	484030 91
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 93	484030 93