



### Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL s Bluetooth, Rozsah merania: 65-80mm



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Trieda položky	46B

#### Popis

##### Prevedenie:

**3-bodové interné rýchle meracie zariadenia** na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

##### Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

##### Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

##### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

#### Technický opis

## Technický list

Počet obsiahnutých batérií	1
Rozsah merania	65 - 80 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Rozmer A	0,5 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Odčítanie	0,001 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

### Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

### Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975

Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 72	484030 72
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 71	484030 71
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 68	484030 68
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 79	484030 79
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 73	484030 73
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 69	484030 69
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 66	484030 66
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 78	484030 78
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 67	484030 67
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 76	484030 76
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 77	484030 77
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 74	484030 74