



Digitálna súprava interných rýchlomerov XTL s Bluetooth, Rozsah merania: 50-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428771 50-100
GTIN	2050002078123
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- Prepínanie mm/palec.
- Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.
- Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.

Rozsah balenia:

Digitálne dutinoměry s rýchlym meraním č. 428760 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	65 / 80 mm
Počet meracích hláv	3

Technický list

Rozsah merania	50 - 100 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,001 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 50-100	020550 50-100
--	---------------

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90

484030 90