

Garant**Súprava na rezanie závitov so súpravami závitníkov 3-dielnymi, Pre metrický závit: M3-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Stabilná plechová kazeta s úchytom a 2 excentrickými zámkami. Každý nástroj je so zreteľom na prepravu bezpečne uložený v penovej výplni a vďaka prehľadnému usporiadaniu je ihneď po ruke. Závitníky sa po otvorení veka automaticky vysunú. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Obsah:

- 1 súprava závitníkov 3-dielna Č. 130150: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 závitové očko Č. 140300: Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 prestaviteľné vratidlo Č. 148410: Veľ. 1.1/2; 3
- 1 držiak závitového očka Č. 149310: Veľ. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
- 1 závitová šablóna Č. 477000: Veľ. M/W
- 1 skrutkovač Č. 664300: Veľ. 3×60
- 1 držiak nástrojov s račňou č. 148701: Veľ. 85; 110
- 1 skrutkovač Č. 664300: Veľ. 3×60

Technický opis

Dĺžka	602 mm
Šírka	480 mm

Výška	63 mm
pre metrické závit	M3 - M20
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Druh produktu	Závitové očka

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 10,2	114150 10,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 2,5	114150 2,5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 3,3	114150 3,3
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 4,2	114150 4,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 5	114150 5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6,8	114150 6,8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8,5	114150 8,5
Ručné závitníky sada M M10	130150 M10
Ručné závitníky sada M M12	130150 M12
Ručné závitníky sada M M14	130150 M14
Ručné závitníky sada M M16	130150 M16
Ručné závitníky sada M M18	130150 M18
Ručné závitníky sada M M20	130150 M20
Ručné závitníky sada M M3	130150 M3
Ručné závitníky sada M M4	130150 M4
Ručné závitníky sada M M5	130150 M5
Ručné závitníky sada M M6	130150 M6
Ručné závitníky sada M M8	130150 M8
Závitové očka6g M M10	140300 M10
Závitové očka6g M M12	140300 M12
Závitové očka6g M M14	140300 M14

Závitové očká6g M M16	140300 M16
Závitové očká6g M M18	140300 M18
Závitové očká6g M M20	140300 M20
Závitové očká6g M M3	140300 M3
Závitové očká6g M M4	140300 M4
Závitové očká6g M M5	140300 M5
Závitové očká6g M M6	140300 M6
Závitové očká6g M M8	140300 M8
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie závitov Pre metrický závit M3-12	145605 M3-12
Prázdna plechová kazeta na sadu na rezanie závitov Pre metrický závit M3-20	145605 M3-20
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1	148410 1
Vratidlo, nastaviteľné Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Vratidlo, nastaviteľné Typ 2	148410 2
Vratidlo, nastaviteľné Typ 3	148410 3
Držiak nástrojov s račnou Celková dĺžka 110	148700 110
Držiak nástrojov s račnou Celková dĺžka 85	148700 85
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X5	149310 20X5
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 20X7	149310 20X7
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 25X9	149310 25X9
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 30X11	149310 30X11
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 38X14	149310 38X14
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka × výška 45X18	149310 45X18
Závitová šablóna pre závit M/W	477000 M/W