

**Pár rukavíc 6345 // SKIN FLEX 3D, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094532 7
GTIN	4059904207028
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

SKIN FLEX 3D 6345. Technológie pletenia 18 G a 3D FIT zaručujú veľmi vysokú obratnosť a dokonalé prispôsobenie. So zosilneným ohybom palca. Možnosť dotykového ovládania. Vhodná pre pracoviská ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

Katégoria ochrany	katégoria II
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Obsah	1

Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania	18G
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
EN 388	4X31C
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	Nitril
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	čierna / sivá
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním