

Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	11 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Podložka	269005 12
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	10 mm
Držiak ISO-kód	SSDCN 2020K09
Veľkosť doštičiek	9 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2

269013 2

Podložka Typ 12

269005 12

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2

269028 2

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500