

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	32 mm
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 2525M12
Veľkosť stopky	25 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Podložka	269005 9
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Podložka Typ 9	269005 9
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500