

**DC.T 11T308, Typ: KW10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	AH
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 300 m/min
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie