

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 1212F09
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť stopky	12 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500