



## Pevný vrták s vymeniteľnou doštičkou KOMET KUB Quatron® Kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 17,5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235500 17,5
GTIN	4047109047136
Trieda položky	24P

### Popis

#### Prevedenie:

S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

#### Použitie:

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou  $\pm 0,2$  mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

#### Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

### Technický opis

Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204 13-..
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	36 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	56 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	17.5
pre Ø palca	11/16 palec
Celková dĺžka L	116 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	60 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2xD
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1	239652 6IP1