

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 1616H09
Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Podložka	269005 12
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 12	269005 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500