

Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/10mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	25 mm
Držiak ISO-kód	SRDCN 2525M10
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	10 mm
Podložka	269005 11
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	17,5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	20,3 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1003
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 11	269005 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500