

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/10mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 1616H10
Dĺžka hlavy L ₁	15,5 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Veľkosť doštičiek	10 mm
Podložka	269005 11
Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1003
Skrutka pre podložku	269013 2
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 11	269005 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500