

LOCTITE.**Lepidlo, Typ: 3450**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083260 3450
GTIN	5010266007694
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

5-minútové 2-zložkové epoxidové lepidlo (1:1) 25ml

Dvojzložkové epoxidové lepidlo vytvrdzuje po zmiešaní pri izbovej teplote. Má vysokú pevnosť na kovových povrchoch. Lepiaci systém je vďaka svojej štiepatelnosti vhodný na drsné a zle priliehajúce povrchy z kovov, keramiky, duroplastov alebo dreva.

Technický opis

Pevnosť v ťahu pri šmyku	25 N/mm ²
Označenie výrobcu	LOCTITE EA 3450
Dynamická viskozita	35000 mPas
UN číslo	UN3082
Objem náplne	25 g
Doba spracovania	300 s
Tvrdosť podľa Shore A	68

Teplota spracovania	-2 - 22 °C
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Chemický podklad	epoxidová živica
Teplota Rozsah použitia	-55 - 100 °C
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Trieda nebezpečného tovaru	9
vhodné pre materiál	Kov
Farba	sivá
Tvar	pasta
Tesnosť	1,7 g/cm ³
Funkčná pevnosť podľa	15 min
Pevnosť bez fixácie podľa	4 - 6 min
maximálna škára	5 mm
Druh produktu	Dvojsložkové lepidlo