

Garant**SOGX 080407, HB630, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234068 UNI
GTIN	4045197697790
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Odporúčanie::

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Technický opis

Typ	UNI
Séria	Elektrická vrtáčka
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 080407
Typ	HB630
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot.
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	140	M
GG(G)	vhodný	140	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		