



Pevný vrták s vymeniteľnou doštičkou KOMET KUB Quatron® Kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 29,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235500 29,5
GTIN	4047109047334
Trieda položky	24P

Popis

Prevedenie:

S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

Použitie:

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou $\pm 0,2$ mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408 32-..
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D _s	32 mm
Úžitková dĺžka L ₁	60 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Dĺžka stopky L _s	60 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	29,5
Celková dĺžka L	144 mm
Dĺžka previsu L _A	84 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8