



Pevný vrták s vymeniteľnou doštičkou KOMET KUB Quatron® Kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 23



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235500 23
GTIN	4047109047235
Trieda položky	24P

Popis

Prevedenie:

S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

Použitie:

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou $\pm 0,2$ mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	46 mm
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Ø stopky D_s	25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308 23-..
Dĺžka stopky L_s	56 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	23
pre Ø palca	29/32 palec
Celková dĺžka L	126 mm
Dĺžka previsu L _A	70 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1