

**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1204
Podložka	269005 10
Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	16 mm
Držiak ISO-kód	SRDCN 2020K12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	20,3 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 10	269005 10
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500