

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1003
Podložka	269005 11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	17 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 2020K10
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 11	269005 11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500