

**Pevný vrták s vymeniteľnou doštičkou KOMET KUB Quatron® Kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235500 30
GTIN	4047109047341
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

**Použitie:**

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou  $\pm 0,2$  mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408 32-..
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	60 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	60 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	30
Celková dĺžka L	149 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	89 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP