

Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HB9140, Šírka zápichu w: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273505 1,5
GTIN	4067263125211
Trieda položky	21J

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,15 mm
Rezný materiál	HM
Šírka zápichu w	1,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Typ	HB9140
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		