

**Garant****SC.T 09T304, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie