

**Dielenské posuvné meradlo v ľahkej konštrukcii, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412770 300
GTIN	4067263118947
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Workshop vernier caliper in **lightweight design**. **Parallax-free readings** with the highest contrast due to white scaling on black surface. Optimum guidance and sliding characteristics due to internal double Vee guides. Exchangeable measuring jaws made of hardened stainless steel, precision ground.

Technický opis

Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Norma	Výrobná norma
Pomocná posuvná stupnica	1/20
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Balenie	stabilný box
Rozsah merania	0 - 300 mm
Hmotnosť	0,5 kg
Meracia technika	analogová
všetky diely	kalené

Druh produktu

Dielenské posuvné merítka

SlužbyKalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 300

021000 300

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné
meradlo maximálny rozsah merania 300

021010 300

Príslušenstvo

Drevené puzdro Pre rozmer posuvného merítka 300

415330 300