

**Dielenské posuvné meradlo v ľahkej konštrukcii, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412770 500
GTIN	4067263118954
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Workshop vernier caliper in **lightweight design**. **Parallax-free readings** with the highest contrast due to white scaling on black surface. Optimum guidance and sliding characteristics due to internal double Vee guides. Exchangeable measuring jaws made of hardened stainless steel, precision ground.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Kalibrácia	A1
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,07 mm
Hmotnosť	0,6 kg
Balenie	stabilný box
Rozsah merania	0 - 500 mm
Norma	Výrobná norma
Pomocná posuvná stupnica	1/20
Meracia technika	analogová
všetky diely	kalené

Druh produktu

Dielenské posuvné merítka

SlužbyKalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 500

021000 500

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné
meradlo maximálny rozsah merania 500

021010 500

Príslušenstvo

Drevené puzdro Pre rozmer posuvného merítka 500

415330 500