



Dielenské posuvné meradlo v ľahkej konštrukcii, Rozsah merania: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412770 200
GTIN	4067263118930
Trieda položky	42A

Popis

Prevedenie:

Workshop vernier caliper in **lightweight design**. **Parallax-free readings** with the highest contrast due to white scaling on black surface. Optimum guidance and sliding characteristics due to internal double Vee guides. Exchangeable measuring jaws made of hardened stainless steel, precision ground.

Technický opis

Hmotnosť	0,4 kg
Norma	Výrobná norma
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Pomocná posuvná stupnica	1/20
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Kalibrácia	A1
Balenie	stabilný box
Rozsah merania	0 - 200 mm
Meracia technika	analogová
všetky diely	kalené

Druh produktu

Dielenské posuvné merítka

SlužbyKalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 200

021000 200

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné
meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200

Príslušenstvo

Drevené puzdro Pre rozmer posuvného merítka 200

415330 200