

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	269005 9
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 2525M12
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 9	269005 9
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500