

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami
Kombinovaná stopka, 5×D, Ø DC: 38,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234015 38,5
GTIN	4045197697486
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Použitie reklamného textu:

S vymeniteľnými doštičkami č. GG2340 - GG2389.

Odporúčanie:

Pri vrtaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Upozornenie:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 20IP (6,3 Nm)
Ø stopky D _s	40 mm
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130511
Úžitková dĺžka L ₁	195 mm
Dĺžka stopky L _s	68 mm

Séria	Elektrická vŕtačka
Menovitý-Ø D	38,5
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,25 mm
Dĺžka previsu L_A	223 mm
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6535
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6640
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB630
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6810
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vŕtanie
Použite vrtáka	podmienené vŕtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP	239700 20IP
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600