

Garant

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150356 6
GTIN	4067263125600
Trieda položky	15B

Popis

Prevedenie:

Countersink sets **in a case**. Handy for assembly and workshop use.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Počet záhlbníkov	6
Séria	Master Steel
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C

Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	72	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	58	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	42	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	35	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	31	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	19	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	15	P
TOOLOX 33	vhodný	14	H
TOOLOX 44	vhodný	13	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	vhodný	10	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	17	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	13	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	10	S
GG(G)	vhodný	29	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Prázdna kazeta pre počet záhlbníkov 5

150368 5